

## SYSTEMY ŻYWICZNE TRELLEBORG

# ŻYWICE EPOKSYDOWE

### Systemy żywiczne bez wypełniaczy – utwardzanie na gorąco

A = Żywica | B = Utwardzacz

| System żywic                                         | Kolor<br>Żywica (A) / Utwardzacz (B) | Proporcje mieszania<br>(waga) | Żywotność<br>(rękaw)    | Gorąca woda<br>Czas utwardzania | Para<br>Czas utwardzania  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Trelleborg epoksydowe<br>HC60 (A + B) <sup>1)</sup>  | neutralny/brązowy                    | 100 : 33                      | 60 min. (1 h)<br>25 °C  | 60 min. (1 h)<br>60 °C          | 30 min. (0,5 h)<br>80 °C  |
| Trelleborg epoksydowe<br>HC120 (A + B) <sup>2)</sup> | neutralny/niebieski                  | 100 : 33                      | 120 min. (2 h)<br>25 °C | 90 min. (1,5 h)<br>60 °C        | 45 min. (0,75 h)<br>80 °C |

### Systemy żywiczne z wypełniaczami – utwardzanie na gorąco

A = Żywica | B = Utwardzacz

| System żywic                                             | Kolor<br>Żywica (A) / Utwardzacz (B) | Proporcje mieszania<br>(waga) | Żywotność<br>(rękaw)    | Gorąca woda<br>Czas utwardzania | Para<br>Czas utwardzania  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Trelleborg epoksydowe<br>HC120+ (A + B) <sup>2) 4)</sup> | biały/niebieski                      | 100 : 30                      | 120 min. (2 h)<br>25 °C | 90 min. (1,5 h)<br>60 °C        | 45 min. (0,75 h)<br>80 °C |

### Systemy żywiczne do szybkiego utwardzania w temperaturze otoczenia

A = Żywica | B = Utwardzacz

| System żywic                                        | Kolor<br>Żywica (A) / Utwardzacz (B) | Proporcje mieszania<br>(waga) | Żywotność<br>(rękaw) | Czas utwardzania          |                           |                         |                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Trelleborg epoksydowe<br>FC15 (A + B)               | neutralny/fioletowy                  | 100 : 33                      | 15 min.<br>25 °C     | 330 min. (5,5 h)<br>10 °C | 150 min. (2,5 h)<br>15 °C | 120 min. (2 h)<br>20 °C | 90 min. (1,5 h)<br>25 °C  |
| Trelleborg epoksydowe<br>FC30 (A + B) <sup>3)</sup> | neutralny/fioletowy                  | 100 : 33                      | 30 min.<br>25 °C     | 600 min. (10 h)<br>60 °C  | 360 min. (6 h)<br>15 °C   | 240 min. (4 h)<br>20 °C | 150 min. (2,5 h)<br>25 °C |

<sup>1)</sup> Ogólna aprobatą techniczną DIBt Technika certyfikacji DIBt (Nr Z 42.3-375)

<sup>2)</sup> Ogólna aprobatą techniczną DIBt Technika certyfikacji DIBt (Nr Z 42.3-468)

<sup>3)</sup> Ogólna aprobatą techniczną DIBt Technika certyfikacji DIBt (Nr Z 42.3-466)

<sup>4)</sup> Ogólna aprobatą techniczną DIBt Technika certyfikacji DIBt (Nr Z 42.3-488)

